

## OMNITRONIC Microphone serre-tête UHF-300 couleur chair

Microphone serre-tête pour émetteur de poche UHF-300

Réf. : 13063311

GTIN: 4026397649864



### Caractéristiques:

- Poids réduit
- Avec bras de microphone en col de cygne pour un positionnement précis de la capsule du microphone
- Pour une prise de voix de haute qualité pour les applications nécessitant de garder les mains libres, comme l'aérobic ou les instruments de percussion
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397649864

Poids: 0,07 kg

Longueur: 0.13 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.04 m

### Données techniques:

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type:                           | Microphone serre-tête                                            |
| Alimentation électrique:        | 1,5-10V CC                                                       |
| Branchement électrique:         | Alimentation électrique via Mini XLR (F)<br>3 broches<br>Tramite |
| Longueur du câble:              | 1,00 m                                                           |
| Type de micro:                  | Condensateur                                                     |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                                        |
| Plage de fréquence:             | 20 - 20000 Hz                                                    |
| Sensibilité:                    | -53 dB                                                           |
| Impédance:                      | 680 Ohm                                                          |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Commutateur: | Sans          |
| Matériau:    | Métal         |
| Couleur:     | Couleur chair |
| Poids:       | 0,03 kg       |

- Contenu de la livraison:**
- 1 x microphone
  - 1 x protection contre le vent
  - 1 x Mode d'emploi